

**Garant****Fréza, TiAlN, Ø×délka js14 DC: 5X100mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	190750 5X100
GTIN	4045197098740
Třída artiklu	11W

## Popis

### Provedení:

**Speciální geometrie břitu pro hliník a plasty.**

Pouze jeden břit, který řeže čelně.

S **odsazenou stopkou**. Vel. 5×100 speciálně pro vodní drážkové frézy.

### Použití:

**Pro frézování drážek na dveřích a oknech z hliníku či plastu na vysokootáčkových speciálních frézách (Elu, Haffner atd.).**

## Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,13 mm
Ø břitu $D_c$	5 mm
Počet zubů Z	1
Ø stopky $D_s$	8 mm
Celková délka L	100 mm
Délka břitu $L_c$	40 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	Válcová stopka s h6
Tolerance jmenovitý Ø	js14
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN

Řezný materiál	HSS Co 5
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	120 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	100 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	78 m/min	P
CuZn	omezené použití	90 m/min	N
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		