



## Úhlová bruska GWS, Typ: 17125SINOX



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Třída artiklu	03C

### Popis

#### Provedení:

Motor 1 700 W s elektronikou regulace otáček, ideální např. pro **obrábění nerezové oceli**. Vynikající ergonomický obvod rukojeti: Prvotřídní ergonomie díky výrazně redukovanému obvodu rukojeti.

Vysoká míra ochrany uživatele a kontrola: KickBackControl, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému rozběhu, ochrana proti přetížení, tlumení vibrací a předvolba otáček.

#### Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídatné rukojeti.

### Technický popis

Maximální Ø kotouče	125 mm
Obal	Karton
Zvláštní znaky	Kontrola zpětného rázu KickBack Control, ochrana proti opakovanému rozběhu
Příkon	1700 W
Síťové napětí	230 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Připojovací závit	M14

Blokování opakovaného rozběhu	ano
Jemný rozběh	ano
Označení výrobce	GWS 17-125 S INOX
Jmenovité napětí	230 V
Hmotnost	2,4 kg
Frekvence sítě	50 Hz
Zastavení zpětného rázu	ano
Rozsah otáček	1900 - 7800 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Úhlová bruska