

**HOLEX****Spirálový vrták HOLEX CleverDrill HSS N, bez povlaku, Ø DC h8: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG4031 15
GTIN	4067263102038
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

**HOLEX CleverDrill:** Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

**Jako č. 114031.**

**Doporučení:****Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Upozornění:**

**Následný produkt pro č. 114030.**

Vel. 13,5 – 16: S odsazenou stopkou Ø 12,7 mm.

**Technický popis**

Počet břitů Z	2
Délka drážky pro třísky $L_c$	114 mm
Stopka	válcová stopka
Vrcholový úhel	118 stupeň
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Jmenovitý Ø $D_c$	15 mm

Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	91,5 mm
Celková délka L	169 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ot,
Ø stopky D <sub>s</sub>	12,7 mm
Norma	DIN 338
Obsah	20
Řada	CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	60 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	35 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	22 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	18 m/min	P
GG(G)	omezené použití	30 m/min	K
CuZn	vhodné	40 m/min	N
Olej	vhodné		
mokrý max.	vhodné		

## Příslušenství

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 15

---

114031 15