

Garant**TK fréza s vnitřním chlazením HPC, ZOx, Ø f8 DC: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202553 3
GTIN	4045197454379
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Stabilní hrubovací fréza **bez** rýhovaného ozubení.

Se silným jádrem, **speciálními drážkami na odvádění třísek** a **velkými leštěnými prostorami na třísky**.

Použití:

Pro hrubovací frézování s vysokými nároky na povrch obrobku.

Technický popis

Tvar stopky	HA
Uvolňovací Ø D ₁	2,7 mm
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	10 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,045 mm
Ø břitu D _c	3 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,035 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Počet zubů Z	4
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	57 mm
Délka břitu L _c	6 mm

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý \varnothing	f8
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HA
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	ZOX
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	omezené použití	500 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	480 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	240 m/min	N
Hybridy	omezené použití	m/min	N
CuZn	vhodný	240 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		

Vzduch
Služby

omezené použití

Broušení stopky Typ HB

129100 HB