

**Garant****TK rádiusová fréza HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 6/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	207320 6/8
GTIN	4045197319906
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**

**Přesně broušeno pro velmi vysoké nároky na přesnost.** Tolerance: Kontura rádiusu =  $\pm 0,005$  mm.

**Upozornění:**

**Doporučeným následným produktem je č. 207246.**

**Technický popis**

Počet zubů Z	2
Ø břitu $D_c$	6 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,044 mm
Posuv $f_z$ pro kopírovací frézování v oceli $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,051 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Celková délka L	120 mm
Délka břitu $L_c$	10 mm
Korekční faktor pro $v_c$	1,25
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rádus R	3 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma

Typ	H
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Směr přísluvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,03×D při kopírovacím frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	60 m/min	M
GG(G)	omezené použití	280 m/min	K
CuZn	omezené použití	300 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

## Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------

