


HOLEX**TK fréza, TiAlN, Ø h10 DC: 20mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 202760 20 |
| GTIN | 4045197197801 |
| Třída artiklu | 12X |

Popis**Provedení:**

Excentrické podbroušení.

Bez 45° fazetky břitu.**Technický popis**

| | |
|---|----------------------------------|
| Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,12 mm |
| Tvar stopky | HB |
| Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,1 mm |
| Ø břitu D_c | 20 mm |
| Počet zubů Z | 4 |
| Ø stopky D_s | 20 mm |
| Celková délka L | 104 mm |
| Délka břitu L_c | 41 mm |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Tolerance jmenovitý Ø | h10 |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň |
| Rohový úhel čela | 90 stupeň |
| Povlak | TiAlN |

| | |
|--|-------------------------------|
| Řezný materiál | TK |
| Norma | výrobní norma |
| Typ | H |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 280 m/min | N |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 100 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 70 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 60 m/min | P |
| Ocel < 55 HRC | omezené použití | 35 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 60 m/min | M |
| GG(G) | vhodný | 90 m/min | K |
| Uni | omezené použití | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |
| suché | omezené použití | | |
| Vzduch | omezené použití | | |