

**TK fréza HAIMER MILL, AlTiN, Ø f9 DC: 12mm****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	220287 12
GTIN	2050002068179
Třída artiklu	26X

Popis**Provedení:**

Pro **univerzální použití** v ocelových materiálech a vysoce legovaných ocelích, zejména ocelích INOX. S **válcovým jádrem** pro optimalizovanou tuhost nástroje při frézování drážek. Zaručená procesní spolehlivost při šikmém zanořování a kruhovém frézování díky **speciální geometrii čela**.

Upozornění:

Upínače nástrojů se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK najdete v části věnované upínací technice.

Typ **HB** objednávejte pod č. **220287**.

Technický popis

Úhel sklonu šroubovice	32 stupeň
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	36,5 mm
Počet zubů Z	4
Ø břitu D _c	12 mm
Uvolňovací Ø D ₁	11,4 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Celková délka L	84 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,078 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,066 mm

Šířka rohové fazetky při 45°	0,24 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Ø stopky D _s	12 mm
Délka břitu L _c	26 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlTiN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a _e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 0,5×D
Šířka záběru a _e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		

INOX > 900 N/mm ²	vhodný
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití
GG(G)	omezené použití
Uni	vhodný
Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný
mokrý min.	vhodný
suché	vhodný
Vzduch	vhodný