

Garant**45° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216550 10
GTIN	4045197685520
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Délka vyložení L_1	42 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260986 HB725-1
\varnothing stopky D_s h6	25 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Maximální \varnothing srážení hran D_{max}	32,5 mm
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Počet břitů Z	2
\varnothing D	10,4 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran vpřed	90 stupeň
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Upínací šroub	219844
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0