

Garant**45° fazetková fréza, stopka Weldon, Ø D: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216100 8
GTIN	4045197133458
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Délka vyložení L_1	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SD.. 090308
Maximální Ø srážení hran D_{max}	20,2 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Počet břitů Z	1
Ø D	8 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219804
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219805
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP