

**Garant****45° fazetková fréza, se závitem, Ø D: 8mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	216102 8
GTIN	4045197469908
Třída artiklu	210

## Popis

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

## Technický popis

Upínací závit M	M6
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	23 mm
Délka vyložení $L_1$	14 mm
Maximální Ø srážení hran $D_{\text{max}}$	20,2 mm
Ø břitu $D_c$	8 mm
Ø $D_1$ h6	6,5 mm
Minimální Ø otvoru $D_{\text{min}}$	20,4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SD.. 090308
Ø $D_2$	9,75 mm
Počet břitů Z	1

Provedení stopky	se závitem
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

### Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219805
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219804
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP