

Garant**45° fazetková fréza, stopka Weldon, Ø D: 17,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216100 17,5
GTIN	4045197429490
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SD.. 090308
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	110 mm
Ø stopky D_5 h6	16 mm
Maximální Ø srážení hran D_{max}	29,8 mm
Délka vyložení L_1	25 mm
Počet břitů Z	3
Ø D	17,5 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219804
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219805
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP