

Garant**45° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 6****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 216550 6 |
| GTIN | 4045197685513 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

| | |
|--|------------------------|
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | 260982 HB725-1 |
| Maximální \varnothing srážení hran D_{max} | 21 mm |
| Délka vyložení L_1 | 35 mm |
| Celková délka $L_{celk.}$ | 90 mm |
| \varnothing stopky D_s h6 | 20 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| \varnothing D | 6,2 mm |
| Provedení stopky | stopka Weldon |
| Úhel srážení hran vpřed | 90 stupeň |
| Úhel nastavení κ | 45 stupeň |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Fazetková fréza |

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 1,2 Nm

211750 1,2

Upínací šroub Typ 1

219795 1

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 8IP

674252 8IP