

 KOMET**Záhlubník 45° KOMET®, stopka Weldon, Pro šrouby DIN se zápustnou hlavou: M20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216600 M20
GTIN	4047109013032
Třída artiklu	24D

**Popis****Použití:**

Pro **odjehlování** kulatých a podélných otvorů a k frézování drážek lichoběžníkových zubů. Pro zahloubení podle DIN jemné pro šrouby DIN M10 – M20.

Předpokladem jsou pevné provozní podmínky (nelze používat na vrtačkách).

**Upozornění:**

Vhodné trojhranné vyměnitelné břitové destičky viz 216700; 216740; 216770.

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239653 10IP (2,8 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TO.. 1403
Vyměnitelná destička č. 216700; č. 216740; č. 216770	26-660
Pro šrouby DIN se zápustnou hlavou	M20
Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Maximální Ø srážení hran $D_{max}$	37 mm
Počet břitů Z	2
Počet vyměnitelných břitových destiček	2
Ø zahloubení D	19 mm
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Provedení stopky	stopka Weldon

Vnitřní chlazení	ne
Úhel zahloubení	90 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

---

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP	239653 10IP
---	-------------