

**HOLEX****Rovinná fréza 45°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/5mm****Údaje o objednávkce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 214202 63/5   |
| GTIN           | 4067263001904 |
| Třída artiklu  | 220           |

**Popis****Provedení:**

Bez vnitřního chlazení.

**Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.**Technický popis**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Upínací otvor Ø                              | 22 mm                 |
| Počet břitů Z                                | 5                     |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | SE.. 1204..           |
| Ø břitu D <sub>c</sub>                       | 63 mm                 |
| Celková délka L <sub>celk.</sub>             | 48 mm                 |
| Maximální vnější Ø D <sub>max</sub>          | 76 mm                 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219848 (20IP; 5,7 Nm) |
| Provedení stopky                             | s otvorem             |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Úhel nastavení k   | 45 stupeň     |
| Dělení břitů       | nestejně      |
| Strategie obrábění | MTC           |
| Norma              | Výrobní norma |
| Druh produktu      | Rovinné frézy |

---

## Příslušenství

|  |        |
|--|--------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná | 219848 |
|--|--------|