



Pásová bruska na trubky, Typ: 72227560



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077715 72227560
GTIN	4014586895864
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Pásová bruska na trubky s **extrémně vysokým úběrovým výkonem**. Ideální pro **zpracování trubek a ohybů trubek** – čištění, odstraňování nabíhací barvy, broušení svarů nebo přípravu na leštění a leštění na zrcadlový povrch. Rozsah otáček pro brusné, rounové nebo lešticí pásy je variabilně nastavitelný. **Vylepšené vedení pásu**. Bruska na trubky pro úzké poloměry, plynule nastavitelné otáčky pro broušení, satinování a leštění do vysokého lesku.

Minimální vzdálenost stěny 50 mm.

Výhoda:

- **Efektivní odstranění svarů díky optimální velikosti řezné rychlosti brusných pásů.**
- **Plynule nastavitelné otáčky pro broušení, satinování a leštění do vysokého lesku u již namontovaných zábradlí.**
- **Flexibilní brusné pásy se optimálně přizpůsobují i trubkovým kolenům, takže povrch je hladký bez přechodů.**
- **360° obvodové broušení v pouhých 2 pracovních krocích.**
- **Volitelné vratné válečky pro malou vzdálenost stěny.**
- **Ochrana proti opětovnému rozběhu.**
- **Kuličkové ložisko chráněné proti prachu.**

Rozsah dodávky:

Bruska na trubky FEIN RS 17-70 E.

Dodáváme bez příslušenství v krabici.

Upozornění:

Brusné pásy najdete od č. 558011.

Technický popis

Rozsah otáček	2700 - 8500 min ⁻¹
Jemný rozběh	ano
Obrobitelný Ø trubky	8 - 80 mm
Příkon	1700 W
Zdroj energie	síťový provoz
Jmenovité napětí	230 V
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Délka kabelu	4 m
Šířka pásma	20; 40 mm
Maximální rychlost pásu	9 - 27 mm/s
Hmotnost	4,64 kg
Označení výrobce	RS 17-70 E
Délka pásma	815 mm
Druh produktu	Pásová bruska na trubky