

Garant**TK fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202556 8
GTIN	4067263120636
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.

Upozornění:**Následný produkt pro č. 202555.**

Technický popis

Počet zubů Z	4
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tvar stopky	HB
Šířka rohové fazetky při 45°	0,08 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø břitu D_c	8 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Ø stopky D_s	8 mm
Délka břitu L_c	12 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Celková délka L	55 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,045 mm

Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	280 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodné	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodné	105 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodné	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodné	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodné	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	60 m/min	M
GG(G)	vhodné	90 m/min	K
Uni	vhodné		
mokrý max.	vhodné		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodné		
Vzduch	vhodné		

