



Kopírovací fréza MFH MFH Harrier, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 35/2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	222060 35/2
GTIN	4960664712496
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$ u LD geometrie	3,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Upínací závit M	M16
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Ø D_3	18 mm
Ø břitu D_c	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..

Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	17,4 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,19 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229717
---------------	--------