

**Kopírovací fréza MFH MFH Harrier, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 35/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222060 35/3
GTIN	4960664712502
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$ u LD geometrie	3,5 mm
Upínací závit M	M16
Šroub pro vyměnitelné destičky	229717 (T15; 3,5 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Ø D_3	18 mm
Ø břitu D_c	35 mm

Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	17,4 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,19 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229717
---------------	--------