

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 5X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132845 5X0,5
GTIN	4067263152408
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronz.

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,5 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D_s: 3,5 mm

Stopka 4hran □: 2,7 mm

Ø otvoru pod závit: 4,5 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	5 mm
Ø stopky D _s	3,5 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	4,5 mm

Hloubka závitů	15 mm
Stoupání závitů	0,5 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M5×0,5
Norma	DIN 374
Toleranční třída	ISO 2 6H
Celková délka L	70 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

