

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNC: 4-40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133353 4-40
GTIN	4067263161417
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz.

**Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.**

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 40

Závit Ø: 2,84 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Stopka 4hran □: 2,7 mm

Ø otvoru pod závit: 2,35 mm

**Technický popis**

Chodů na palec	40
Norma	DIN 371
Hloubka závitů	8,52 mm
Druh závitů	UNC
Stopka 4hran □	2,7 mm
Stoupání závitů	0,635 mm

Počet drážek na třísky	2
Závit Ø	2,84 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	56 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Rozměr závitu	4-40 UNC
Počet břitů Z	2
Ø otvoru pod závit	2,35 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		

mokrý max.

vhodný