

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNF: 10-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133404 10-32
GTIN	4067263161424
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

**Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME– B1.1.**

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 4,83 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 4,1 mm

**Technický popis**

Závit Ø	4,83 mm
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	14,49 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Stoupání závitu	0,794 mm
Norma	DIN 371

Počet drážek na třísky	3
Rozměr závitu	10-32 UNF
Ø otvoru pod závit	4,1 mm
Celková délka L	70 mm
Druh závitu	UNF
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	4,9 mm
Chodů na palec	32
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		

mokrý max.

vhodný