

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNC: 5/8-11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133353 5/8-11
GTIN	4067263161899
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

**Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.**

Druh závitu: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 11

Závit Ø: 15,88 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 13,5 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	13,5 mm
Norma	DIN 376
Stopka 4hran □	9 mm
Druh závitu	UNC
Stoupání závitu	2,309 mm

Počet břitů Z	3
Závit Ø	15,88 mm
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	110 mm
Rozměr závitu	5/8-11 UNC
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Chodů na palec	11
Hloubka závitu	47,64 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P

Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný