

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNF: 1/4-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133404 1/4-28
GTIN	4067263161912
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronzu.

Použití:**Pro jednotný jemný závit UNF ASME– B1.1.**

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 28

Závit Ø: 6,35 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 5,5 mm

Technický popis

Rozměr závitů	1/4-28 UNF
Norma	DIN 371
Závit Ø	6,35 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	28

Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Stoupání závitu	0,907 mm
Druh závitu	UNF
Stopka 4hran □	5,5 mm
Ø stopky D _s	7 mm
Hloubka závitu	19,05 mm
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	80 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		

mokrý max.

vhodný