

**Přídavný regál na palety, hloubka 1100 mm, Výška: 3000mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 991207 3000   |
| GTIN           | 4058255110117 |
| Třída artiklu  | 96P           |

**Popis****Provedení:**

**Základní regál** se skládá ze 2 profilových ráků se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. **Přídavný regál** se skládá 1 profilového ráku se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.

Montážní rozměr přídavného regálu: 2786 mm.

**Nosníky** typ LNS 100×50×1,5.

**Popis:****Montážní rozměry:****Celková délka regálu:**

Pro ráky stojanů S610-M18-U a S625-A18:

Jmenovitá délka + počet stojanů × 86 mm (pro S610-M18-U)

Jmenovitá délka + počet stojanů × 110 mm (pro S625-A18).

**Lakování:**

Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

- **V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.**
- **Pro patky dodržujte minimální vzdálenost ráků 100 mm od stěn nebo částí budov.**

Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby **vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň.** Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.

**Technická ustanovení pro stavbu paletového regálu dle BGR 234:**

- Vnější stojiny musí být u uliček a dopravních komunikací minimálně o 500 mm vyšší než je horní úložná úroveň.
- Průjezdy a nástavby musí být opatřeny uzavřenou deskou (např. dřevotřískovou deskou).
- Světla průchozí výška musí být minimálně 2 100 mm.
- U vnějších stojin a průjezdů musí být namontovány ochranné rohy proti najetí.
- Volně v prostoru stojící jednotlivé regály musí být na zadní straně zajištěny zadní mřížovou stěnou (proti vypadávání skladovaného zboží).
- Na každé řadě regálů musí být umístěny štítky s uvedením nosnosti.
- Kvalita betonu: minimálně C20/25 dle EN 206-1 (DIN 1045-2); Tloušťka betonu nejméně 200 mm.
- Pokud je vzdálenost mezi paletami ve dvojitém regálu menší než 100 mm, musí být nainstalovány pojistky proti prostrčení.

**Další informace o plánování a konstrukci:**

- Důležitým údajem je délka ohybu (K) = maximální vzdálenost mezi podlahou a horní hranou 1. úrovně nosníků. Z této hodnoty se vypočítává použitý typ stojiny.
- Nad zbožím je vždy nutno naplánovat vzdálenost cca 100 mm k následující úložné úrovni, resp. ke stropu haly.
- Výška zdvihu skladové techniky: horní hrana horního nosníku plus 200mm.

Naše technické údaje neplatí pro asfaltové povrchy nebo povrchy s obsahem magnezitu, betonovou dlažbu a válcovaný beton.

**Technický popis**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Výška                                      | 3000 mm         |
| Počet míst pro palety na pole              | 9               |
| Šířka montážního rozměru přídatného regálu | 2786 mm         |
| Typ nosníku                                | LNS 100×50×1,5  |
| Zatížení police                            | 1545 kg         |
| Počet úložných úrovní                      | 3               |
| Profil rámu                                | S610-M18-U      |
| Šířka police                               | 2700 mm         |
| Montáž pomocí zasouvání                    | ano             |
| Zákaznická montáž                          | ano             |
| Nástavba regálu                            | Doplňkový regál |
| Hloubka                                    | 1100 mm         |
| Přístup k regálu                           | oboustranný     |

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zatížení pole (3 pole se 2 páry nosníků na pole)                         | 5320 kg         |
| Počet regálových stojanů                                                 | 1               |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 1545 kg         |
| Uložení palet s nosností                                                 | 515 kg          |
| Výškové nastavení v rastru                                               | 50 mm           |
| Provedení montáže                                                        | Nástrčný regál  |
| Volba barev                                                              | RAL 5010, 2004  |
| Atribut názvu produktu                                                   | hloubka 1100 mm |
| Druh produktu                                                            | Paletový regál  |

## Příslušenství

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Rám typ S610-M18-U Výška 3000 mm                              | 991322 3000 |
| Pojistný kolík pro bočnici                                    | 991331      |
| Pár nosníků LNS-DUO 100×50 Délka nosníku 2700 mm              | 991338 2700 |
| Podlahové kotvy pro rámy paletových regálů                    | 991470      |
| Plechové podložky pro rámy paletových regálůsada 5dílná Typ 5 | 991481 5    |