

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNF: 9/16-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133404 9/16-18
GTIN	4067263161967
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronz.

Použití:**Pro jednotný jemný závit UNF ASME– B1.1.**

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 18

Závit Ø: 14,29 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 11 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 12,9 mm

Technický popis

Druh závitu	UNF
Stopka 4hran □	9 mm
Rozměr závitu	9/16-18 UNF
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	12,9 mm

Chodů na palec	18
Norma	DIN 374
Celková délka L	100 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Hloubka závitu	57,16 mm
Závit Ø	14,29 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Stoupání závitu	1,411 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P

Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný