

**Přídavný regál na palety, hloubka 1100 mm, Výška: 3500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991217 3500
GTIN	4058255110247
Třída artiklu	960

**Popis****Provedení:**

**Základní regál** se skládá ze 2 profilových rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. **Přídavný regál** se skládá 1 profilového rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.

**Nosníky** typ LNS 110×50×1,5. Montážní rozměr přídavného regálu: 2786 mm.

**Popis:****Montážní rozměry:****Celková délka regálu:**

Pro rámy stojanů S610-M18-U a S625-A18:

Jmenovitá délka + počet stojanů × 86 mm (pro S610-M18-U)

Jmenovitá délka + počet stojanů × 110 mm (pro S625-A18).

**Lakování:**

Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

- **V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.**
- **Pro patky dodržujte minimální vzdálenost rámu 100 mm od stěn nebo částí budov.**

Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby **vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň.** Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.

**Technická ustanovení pro stavbu paletového regálu dle BGR 234:**

- Vnější stojiny musí být u uliček a dopravních komunikací minimálně o 500 mm vyšší než je horní úložná úroveň.
- Průjezdy a nástavby musí být opatřeny uzavřenou deskou (např. dřevotřískovou deskou).
- Světlá průchozí výška musí být minimálně 2 100 mm.
- U vnějších stojin a průjezdů musí být namontovány ochranné rohy proti najetí.
- Volně v prostoru stojící jednotlivé regály musí být na zadní straně zajištěny zadní mřížovou stěnou (proti vypadávání skladovaného zboží).
- Na každé řadě regálů musí být umístěny štítky s uvedením nosnosti.
- Kvalita betonu: Minimálně C20/25 dle EN 206-1 (DIN 1045-2); tloušťka betonu nejméně 200 mm.
- Pokud je vzdálenost mezi paletami ve dvojitém regálu menší než 100 mm, musí být nainstalovány pojistky proti prostrčení.

#### Další informace o plánování a konstrukci:

- Důležitým údajem je délka ohybu (K) = maximální vzdálenost mezi podlahou a horní hranou 1. úrovně nosníků. Z této hodnoty se vypočítává použitý typ stojiny.
- Nad zbožím je vždy nutno naplánovat vzdálenost cca 100 mm k následující úložné úrovni, resp. ke stropu haly.
- Výška zdvihu skladové techniky: horní hrana horního nosníku plus 200 mm.

Naše technické údaje neplatí pro asfaltové povrchy nebo povrchy s obsahem magnezitu, betonovou dlažbu a válcovaný beton.

## Technický popis

Hloubka	1100 mm
Montáž pomocí zasouvání	ano
Profil rámu	S610-M18-U
Počet úložných úrovní	3
Počet regálových stojanů	1
Zákaznická montáž	ano
Typ nosníku	LNS 110×50×1,5
Zatížení pole (3 pole se 2 páry nosníků na pole)	5395 kg
Výška	3500 mm
Zatížení police	2460 kg
Šířka montážního rozměru přídatného regálu	2786 mm
Šířka police	2700 mm
Nástavba regálu	Doplňkový regál
Počet míst pro palety na pole	9

Přístup k regálu	oboustranný
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	2460 kg
Uložení palet s nosností	820 kg
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	hloubka 1100 mm
Druh produktu	Paletový regál

## Příslušenství

Pojistný kolík pro bočnici	991331
Podlahové kotvy pro rámy paletových regálů	991470
Plechové podložky pro rámy paletových regálůsada 5dílná Typ 5	991481 5
Pár nosníků LNS-DUO 110×50 Délka nosníku 2700 mm	991342 2700