

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 24X1,5****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	132845 24X1,5
GTIN	4067263161790
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 140 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 22,5 mm

**Technický popis**

Celková délka L	140 mm
Rozměr závitu	M24×1,5
Ø otvoru pod závit	22,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Norma	DIN 374
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E

Toleranční třída	ISO 2 6H
Druh závitů	MF
Stoupání závitů	1,5 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Počet břitů Z	3
Závit Ø	24 mm
Hloubka závitů	72 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

