

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 6X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132845 6X0,75
GTIN	4067263161615
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,75 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Ø otvoru pod závit: 5,2 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Toleranční třída	ISO 2 6H
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	80 mm
Rozměr závitů	M6×0,75
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	3,4 mm

Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Ø otvoru pod závit	5,2 mm
Stoupání závitu	0,75 mm
Závit Ø	6 mm
Hloubka závitu	18 mm
Druh závitu	MF
Norma	DIN 374
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

