

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135255 M10
GTIN	4067263162049
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronzu.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1,5 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 10 mm

Stopka 4hran □: 8 mm

Ø otvoru pod závit: 8,5 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	10 mm
Počet břitů Z	3
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	8 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Hloubka závitů	25 mm
Rozměr závitů	M10

Stoupání závitu	1,5 mm
Druh závitu	M
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2,5xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

