

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 14X1,25****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 132845 14X1,25 |
| GTIN | 4067263161714 |
| Třída artiklu | 12H |

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,25 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 11 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 12,8 mm

Technický popis

| | |
|------------------------|----------|
| Závit Ø | 14 mm |
| Celková délka L | 100 mm |
| Rozměr závitu | M14×1,25 |
| Druh závitu | MF |
| Řezný materiál | HSS E |
| Stoupání závitu | 1,25 mm |
| Počet drážek na třísky | 3 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Ø otvoru pod závit | 12,8 mm |
| Norma | DIN 374 |
| Počet břitů Z | 3 |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Hloubka závitů | 42 mm |
| Stopka 4hran □ | 9 mm |
| Ø stopky D _s | 11 mm |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závit | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Alu | omezené použití | 13 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 13 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 27 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 12 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | 6 m/min | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |

