

HOLEX**Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 14X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132845 14X1,5
GTIN	4067263161721
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 11 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 12,5 mm

Technický popis

Toleranční třída	ISO 2 6H
Celková délka L	100 mm
Závit Ø	14 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	42 mm

Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	9 mm
Ø otvoru pod závit	12,5 mm
Rozměr závitu	M14×1,5
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 374
Druh závitu	MF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

