

HOLEX**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, MF: 14X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	136255 14X1
GTIN	4067263162193
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronzu.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 11 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 13 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	11 mm
Řezný materiál	HSS E
Rozměr závitů	M14×1
Hloubka závitů	35 mm
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN 374
Ø otvoru pod závit	13 mm

Stoupání závitu	1 mm
Počet břitů Z	3
Závit Ø	14 mm
Druh závitu	MF
Toleranční třída	ISO 2 6H
Stopka 4hran □	9 mm
Počet drážek na třísky	3
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2,5xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	Bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		

mokrý max.

vhodný