

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, MF: 16X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	136255 16X1
GTIN	4067263162223
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronzu.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 15 mm

**Technický popis**

Stoupání závitů	1 mm
Rozměr závitů	M16×1
Stopka 4hran □	9 mm
Ø otvoru pod závit	15 mm
Norma	DIN 374
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková délka L	100 mm

Závit Ø	16 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	3
Druh závitu	MF
Toleranční třída	ISO 2 6H
Hloubka závitu	40 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2,5xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	Bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		

mokrý max.

vhodný