

**Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222065 63/4
GTIN	4960664707706
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Velikost vyměnitelných destiček	14
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	2 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm

Ø břitu D_c	63 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ u LD geometrie	5 mm
Ø D_3	39 mm
Počet břítů Z	4
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	102 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	124 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	38 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,54 stupeň
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Posuv F_z Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229718
Upínací šroub	229719