


Garant**TK fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202720 5
GTIN	4045197117854
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.

Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,06 mm
Uvolňovací Ø D ₁	4,8 mm
Tvar stopky	HA
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,02 mm
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	20 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,023 mm
Ø břitu D _c	5 mm
Počet zubů Z	4
Ø stopky D _s	5 mm
Celková délka L	50 mm
Délka břitu L _c	15 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň

Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	H
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	280 m/min	N
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	60 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		