

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, MF: 6X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	136255 6X0,75
GTIN	4067263162100
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,75 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Ø otvoru pod závit: 5,2 mm

Technický popis

Hloubka závitů	15 mm
Počet břitů Z	3
Druh závitů	MF
Stoupání závitů	0,75 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Celková délka L	80 mm
Ø stopky D _s	4,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Ø otvoru pod závit	5,2 mm
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Rozměr závitu	M6×0,75
Norma	DIN 374
Závit Ø	6 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	Bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

