

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, MF: 8X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	136255 8X0,5
GTIN	4067263162117
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronzu.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,5 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 7,5 mm

Technický popis

Rozměr závitů	M8×0,5
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	8 mm
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	7,5 mm
Norma	DIN 374
Stopka 4hran □	4,9 mm
Počet drážek na třísky	3

Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	80 mm
Hloubka závitů	20 mm
Druh závitů	MF
Stoupání závitů	0,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2,5xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	Bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

