



Magnet pro zvedání břemen UL Plus, maximální nosnost (rovná): 250kg



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085995 250
GTIN	
Třída artiklu	08P

Popis

Provedení:

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz **zkušební certifikát**). Ovládací rukojeť s lehkým chodem s bezpečnostním blokováním spínacího mechanismu. Předběžná zkouška zvedaných nákladů pomocí bezpečnostní desky zaručuje bezpečnostní faktor 3:1.

Použití:

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů, (č. 085990; 085992; 085995) resp. tenkých plochých materiálů (č. 085985).

Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.

Technický popis

Rozměr F	218 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	60 mm
Rozměr E	94 mm
Rozměr G	40 mm
Rozměr B	214 mm

Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	25 mm
Minimální plošná nosnost	11 kg
Rozměr A	155 mm
Maximální nosnost plošná	250 kg
Maximální délka plošný	1500 mm
Rozměr C	92 mm
Maximální nosnost kulatá	100 kg
Rozměr D	96 mm
Maximální Ø kulatý	300 mm
Hmotnost	11 kg
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen