

Garant**45° vysoce výkonná fazetková fréza, válcová stopka, Ø D: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216460 2
GTIN	4045197482143
Třída artiklu	210

Popis**Použití:**

Pro efektivní obrábění obzvláště malých fazetek. Pro oboustranné srážení při vysokých rychlostech. **Zpětné srážení možné od vel. 6.**

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepelí č. **674252 vel. 6IP**.

Technický popis

Délka vyložení L_1	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Ø stopky D_s h6	10 mm
Celková délka $L_{celk.}$	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 05T104
Maximální Ø srážení hran D_{max}	8,5 mm
Počet břitů Z	1
Ø D	2 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ano

Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219828
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP