

**Kopírovací fréza MFH MFH Harrier, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 40/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222060 40/4
GTIN	4960664712526
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Upínací závit M	M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D ₃	23 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1,5 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max} u LD geometrie	3,5 mm

Ø břitu D_c	40 mm
Počet břítů Z	4
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	22,4 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	63 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,92 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	78 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229717
---------------	--------