

**Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:
160/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222065 160/8
GTIN	4960664707799
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Bez vnitřního chlazení.

Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Ø břitu D _c	160 mm
Ø D ₃	136 mm
Upínací otvor Ø	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229719 (20IP; 4,5 Nm)

Velikost vyměnitelných destiček	14
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	2 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$ u LD geometrie	5 mm
Počet břitů Z	8
Vnitřní chlazení	ne
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	296 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	318 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	135 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,15 stupeň
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229719
---------------	--------