



## Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/5SLmm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	222065 63/5SL
GTIN	4960664707737
Třída artiklu	250

### Popis

#### Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

#### Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

### Technický popis

Ø břitu $D_c$	63 mm
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	2 mm
Velikost vyměnitelných destiček	14
Ø $D_3$	39 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..

Upínací otvor $\varnothing$	27 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ u LD geometrie	5 mm
Počet břitů Z	5
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	102 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	38 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,54 stupeň
Úhel nastavení $\kappa$	10 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229719
---------------	--------