

Garant**45° fazetková fréza, se závitem, Ø D: 33,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216102 33,5
GTIN	4045197469953
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SD.. 090308
Ø D ₂	28,7 mm
Ø břitu D _c	33,5 mm
Maximální Ø srážení hran D _{max}	45,8 mm
Délka vyložení L ₁	24 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Upínací závit M	M16
Minimální Ø otvoru D _{min}	46 mm
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Počet břitů Z	5

Provedení stopky	se závitem
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219804
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219805