

Garant**45° fazetková fréza, se závitem, Ø D: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216102 16
GTIN	4045197469915
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	28 mm
Ø břitu D_c	16 mm
Maximální Ø srážení hran D_{max}	28,3 mm
Upínací závit M	M10
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SD.. 090308
Ø D_2	17,7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Délka vyložení L_1	18 mm
Minimální Ø otvoru D_{min}	28,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Počet břitů Z	2

Provedení stopky	se závitem
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219805
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219804