

HOLEX**Rovinná fréza 45°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214202 80/6
GTIN	4067263002017
Třída artiklu	220

Popis**Provedení:**

Bez vnitřního chlazení.

Upozornění:Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.. 1204..
Maximální vnější Ø D _{max}	93 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Celková délka L _{celk.}	50 mm
Počet břitů Z	6
Ø břitu D _c	80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	45 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	MTC
Norma	Výrobní norma
Druh produktu	Rovinné frézy

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219848
--	--------