

**Kopírovací fréza MFH MFH Harrier, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 25/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222060 25/2
GTIN	4960664712458
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm
Upínací závit M	M12
Ø D_3	8 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Ø břitu D_c	25 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$ u LD geometrie	3,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..

Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	7,4 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,79 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229717
---------------	--------