

**Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222065 80/6
GTIN	4960664707751
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$ u LD geometrie	5 mm
Upínací otvor \varnothing	27 mm
Velikost vyměnitelných destiček	14
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..

Šroub pro vyměnitelné destičky	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	2 mm
Ø břitu D_c	80 mm
Počet břitů Z	6
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	136 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	158 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	55 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,38 stupeň
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229719
---------------	--------