



## Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/5Smm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	222065 63/5S
GTIN	4960664707669
Třída artiklu	250

### Popis

#### Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

#### Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

### Technický popis

Ø D <sub>3</sub>	46 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Celková délka L <sub>celk.</sub>	50 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	1,5 mm

Šroub pro vyměnitelné destičky	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ u LD geometrie	3,5 mm
Ø břítu $D_c$	63 mm
Počet břitů Z	5
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	109 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	124 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	45,4 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,45 stupeň
Úhel nastavení $\kappa$	10 stupeň
Posuv $F_z$ Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229718
---------------	--------