



Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/6Smm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	222065 63/6S
GTIN	4960664707676
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ u LD geometrie	3,5 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Ø břitu D_c	63 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229718 (15IP; 3,5 Nm)

Upínací otvor \varnothing	27 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Počet břitů Z	6
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	109 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	124 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	45,4 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,45 stupeň
Úhel nastavení k	10 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229718
---------------	--------