

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 8×D, Typ: 48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232255 48
GTIN	4045197592545
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.

S vnitřním chlazením. **Přímé drážky.**

Upozornění:

Hodnoty posuvu f snižte o 5 % a hodnoty v_c o 10 %.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 48 - 65 mm

Užitná délka L_1 : 422,3 mm

\varnothing stopky D_s : 40 mm

Délka stopky L_s : 70 mm

Upínací šrouby: 232990 TX20

Technický popis

Užitná délka L_1	422,3 mm
\varnothing stopky D_s	40 mm
Upínací šrouby	232990 TX20
Rozsah $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Délka stopky L_s	70 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	8×D
Stopka	ISO 9766

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX20	232990 TX20
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600